

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X160



Artikelnummer 01200.270.160

Merk -

UBB 950351161936

UNSPSC 31161620

EAN 8715492027917

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	160
P	3
s	41

Technische tekening

