

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X220



Artikelnummer	01200.270.220
Merk	-
UBB	950351162272
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027962
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	220 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	220
P	3
s	41

Technische tekening

