

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X280



Artikelnummer	01200.270.280
Merk	-
UBB	950351162504
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027993
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	280 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	280
P	3
s	41

Technische tekening

