



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X90

Artikelnummer	01200.300.090
Merk	-
UBB	950351162769
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028044
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	90
P	3.5
s	46

Technische tekening

