

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X100



Artikelnummer 01200.300.100

Merk -

UBB 950351162843

UNSPSC 31161620

EAN 8715492028051

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	100
P	3.5
s	46

Technische tekening

