

## Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X110



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01200.300.110                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351162926                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492028068                 |
| PKG. van 10   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M30                     |
| Lengte               | 110 mm                  |
| Klasse               | 8.8                     |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                 |
| Kopsoort             | Zeskantkop              |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |

### Technische specificatie

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 72   |
| b (min.): $L \geq 200$ mm          | 85   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 66   |
| d-D                                | M30  |
| k                                  | 18.7 |
| L (mm)                             | 110  |
| P                                  | 3.5  |
| s                                  | 46   |

### Technische tekening

