

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X140



Artikelnummer 01200.300.140

Merk -

UBB 950351163262

UNSPSC 31161620

EAN 8715492028099

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	140
P	3.5
s	46

Technische tekening

