

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X160



Artikelnummer	01200.300.160
Merk	-
UBB	950351163429
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028112
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L \geq 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	160
P	3.5
s	46

Technische tekening

