

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X180



Artikelnummer 01200.300.180

Merk -

UBB 950351163593

UNSPSC 31161620

EAN 8715492028129

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L \geq 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	180
P	3.5
s	46

Technische tekening

