

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X320



Artikelnummer	01200.300.320
Merk	-
UBB	950351164252
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028198
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	320 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L \geq 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	320
P	3.5
s	46

Technische tekening

