

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X400



Artikelnummer	01200.300.400
Merk	-
UBB	950351164583
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028228
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	400 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L \geq 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	400
P	3.5
s	46

Technische tekening

