FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M33X110

Artikelnummer	01200.330.110
Merk	-
UBB	950351164740
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028259
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	110
P	3.5
s	50

Technische tekening

