FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M33X120

Artikelnummer	01200.330.120
Merk	-
UBB	950351164823
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028266
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	120
P	3.5
s	50

Technische tekening

