

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M33X130



Artikelnummer	01200.330.130
Merk	-
UBB	952351171659
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028273
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	130
P	3.5
s	50

Technische tekening

