

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M33X150



Artikelnummer	01200.330.150
Merk	-
UBB	500621730968
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503686
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	150
P	3.5
s	50

Technische tekening

