

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M33X200



Artikelnummer	01200.330.200
Merk	-
UBB	950351165242
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028327
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	200
P	3.5
s	50

Technische tekening

