

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M33X280



Artikelnummer	01200.330.280
Merk	-
UBB	500621731040
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503693
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	280 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L \geq 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	280
P	3.5
s	50

Technische tekening

