

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X130



Artikelnummer	01200.360.130
Merk	-
UBB	950351165572
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028396
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	84
b (min.): $L \geq 200$ mm	97
b (min.): $L \leq 125$ mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	130
P	4
s	55

Technische tekening

