FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X200

Artikelnummer	01200.360.200
Merk	-
UBB	950351166075
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028440
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	200
P	4
s	55

Technische tekening

