




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X8

Artikelnummer	01210.030.008
Merk	-
UBB	950351060534
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029218
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	8 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	8
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

