FABORY



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X10

Artikelnummer	01210.030.010
Merk	-
UBB	950351060617
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029225
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	10 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	10
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

