




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X25

Artikelnummer	01210.030.025
Merk	-
UBB	950351061037
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029270
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	25
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

