



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X20

Artikelnummer	01210.040.020
Merk	-
UBB	950351061789
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029362
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	20
P	0.7
s	7

Technische tekening

