FABORY



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X50

Artikelnummer	01210.040.050
Merk	-
UBB	950351062282
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029423
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	50
P	0.7
s	7

Technische tekening

