FABORY



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X65

Artikelnummer	01210.060.065
Merk	-
UBB	952351980745
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029782
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	65
P	1
s	10

Technische tekening

