




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X65

Artikelnummer	01210.080.065
Merk	-
UBB	950351068305
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030122
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	65
P	1.25
s	13

Technische tekening

