



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X65/S=17

Artikelnummer	01210.100.065
Merk	-
UBB	950351070442
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030443
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	65
P	1.5
s	17

Technische tekening

