




Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X90/S=17

Artikelnummer	01210.100.090
Merk	-
UBB	950351070855
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030498
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
P	1.5
s	17

Technische tekening

