




Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M14X35/S=22

Artikelnummer	01210.140.035
Merk	-
UBB	950351074089
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031006
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	35
P	2
s	22

Technische tekening

