




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X75

Artikelnummer	01210.160.075
Merk	-
UBB	950351076480
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031303
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	75
P	2
s	24

Technische tekening

