



## Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M18X50

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01210.180.050                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351078049                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492031471                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M18                     |
| Lengte               | 50 mm                   |
| Klasse               | 8.8                     |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                 |
| Kopsoort             | Zeskantkop              |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| DIN  | 933        |
| ISO  | 4017       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-114    |

### Technische specificatie

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M18  |
| k      | 11.5 |
| L (mm) | 50   |
| P      | 2.5  |
| s      | 27   |

### Technische tekening

