FABORY



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M20X160

Artikelnummer	01210.200.160
Merk	-
UBB	950351080342
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031778
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	160
P	2.5
s	30

Technische tekening

