




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X75

Artikelnummer	01210.240.075
Merk	-
UBB	954351194905
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031976
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	75
P	3
s	36

Technische tekening

