



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X110

Artikelnummer	01210.240.110
Merk	-
UBB	952351327764
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032010
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	110
P	3
s	36

Technische tekening

