




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X180

Artikelnummer	01210.240.180
Merk	-
UBB	950351082736
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032072
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	180
P	3
s	36

Technische tekening

