




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X200

Artikelnummer	01210.240.200
Merk	-
UBB	950351082819
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032089
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	200
P	3
s	36

Technische tekening

