



## Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X80

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01210.270.080                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351083239                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492032140                 |
| PKG. van 10   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Diameter             | M27                     |
| Lengte               | 80 mm                   |
| Klasse               | 8.8                     |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                 |
| Kopsoort             | Zeskantkop              |
| Materiaalsoort       | Staal                   |
| Draadrichting        | Rechts                  |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad  |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4017       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-114    |
| DIN  | 933        |
| NEN  | 1568       |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M27 |
| k      | 17  |
| L (mm) | 80  |
| P      | 3   |
| s      | 41  |

### Technische tekening

