



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X40

Artikelnummer	01210.300.040
Merk	-
UBB	500621732600
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503877
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	40
P	3.5
s	46

Technische tekening

