




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X200

Artikelnummer	01210.300.200
Merk	-
UBB	500621733103
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503921
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	200
P	3.5
s	46

Technische tekening

