



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X50

Artikelnummer	01210.360.050
Merk	-
UBB	955351314526
UNSPSC	31161620
EAN	8715493753570
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	50
P	4
s	55

Technische tekening

