FABORY



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X70

Artikelnummer	01210.360.070
Merk	-
UBB	500621733285
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503938
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	70
P	4
s	55

Technische tekening

