




Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X90

Artikelnummer	01210.360.090
Merk	-
UBB	950351085390
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032430
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	90
P	4
s	55

Technische tekening

