



Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X110

Artikelnummer	01210.360.110
Merk	-
UBB	950351925827
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032454
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	110
P	4
s	55

Technische tekening

