

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M4X25

Artikelnummer	01220.040.025
Merk	-
UBB	954351119761
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032904
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	25
P	0.7
s	7

Technische tekening

