

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M6X80

Artikelnummer 01220.060.080

Merk -

UBB 952351051372

UNSPSC 31161620

EAN 8715492033161

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	80
P	1
s	10

Technische tekening

