FABORY

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X55

Artikelnummer	01220.080.055
Merk	-
UBB	950351167636
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033284
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	55
P	1.25
s	13

Technische tekening

