

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X80/ S=19

Artikelnummer	01220.120.080
Merk	-
UBB	950351169616
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033802
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	19

Technische tekening

