

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X90/ S=19

Artikelnummer	01220.120.090
Merk	-
UBB	950351169798
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033826
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	90 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90
P	1.75
s	19

Technische tekening

