

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X150/ S=19

Artikelnummer	01220.120.150
Merk	-
UBB	952351328671
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033888
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	150 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	150
P	1.75
s	19

Technische tekening

