

## Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X200/ S=19

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01220.120.200                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 952351982311                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492033918                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Diameter             | M12                                             |
| Lengte               | 200 mm                                          |
| Klasse               | 8.8                                             |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                         |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                      |
| Materiaalsoort       | Staal                                           |
| Draadrichting        | Rechts                                          |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch<br>verzinkt geel<br>gepassiveerd |
| Draadsoort           | Metrische<br>schroefdraad                       |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |

### Technische specificatie

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 36   |
| b (min.): L200mm          | 49   |
| b (min.): L≤125mm         | 30   |
| d-D                       | M12  |
| k                         | 7.5  |
| L (mm)                    | 200  |
| P                         | 1.75 |
| s                         | 19   |

### Technische tekening

